

# De Habimat HT 60 kiest 62 telefoonnummers direkt.



**HABIMAT** HT 60 Computersnel kiezen.

# De HABIMAT HT 60 onthoudt 62 telefoonnummers van A tot Z. Door een simpele druk op de knop, wordt de verbinding tot stand gebracht.

- Dankzij de elektronisch gestuurde rood/groen keuzeschakelaar, kunnen er 62 van uw meest gedraaide telefoonnummers in een klein overzichtelijk tableau opgeborgen worden.
- Ieder nummer kan 16 cijfers lang zijn. De microprocessor zorgt er voor, dat bij stroomuitval de geprogrammeerde nummers niet verloren gaan.
- Door de ingebouwde luidspreker hoort u wanneer de verbinding tot stand gekomen is, zodat men niet met de hoorn in de hand moet wachten tot er opgenomen wordt.
- De programmering maakt het mogelijk de HT 60 eenvoudig aan te sluiten op iedere telefooninstallatie.
- Met de HT 60 kunt u direkt kiezen met de naamtoetsen of als druktoets telefoon met de cijfer-toetsen. Het kiezen gebeurt snel en geruisloos. In gesprek? Rep.toets indrukken.

#### **Luidspreker:**

De "high-quality" luidpreker garandeert een helder en duidelijk geluid.

#### **Display:**

Op het display zijn telefoonnummers en bedieningsaanwijzingen duidelijk leesbaar.

#### **Selektie controlelampje:**

Geeft aan welk gedeelte, rood of groen, van de naamtoets gebruikt wordt.

#### **Programmeertoets:**

Deze toets wordt gebruikt voor het programmeren van een telefoonnummer.

#### **Chronotoets:**

Geeft de automatisch gemeten tijdsduur aan, ook van inkomende gesprekken.

#### **Luidsprekertoets:**

Schakelt de luidspreker in of uit.  
Tijdens het kiezen of na het neerleggen van de hoorn, schakelt de luidspreker automatisch uit.

#### **Herhaaltoets:**

Voor het opnieuw kiezen van een telefoonnummer, zo vaak als nodig.

#### **Pauzetoets:**

Een hulptoets voor speciale functies.

#### **Naamruimte:**

Overzichtelijk worden hier de 62 namen van de geprogrammeerde nummers genoteerd.

#### **Selektietoets:**

Hiermee wordt het rode of groene gedeelte van de naamtoets gekozen.

#### **Intern-toets:**

Een belangrijke toets voor intern telefoneren.

#### **Extern-toets:**

Hiermee wordt de HT 60 gebruikt als druktoets telefoon.

#### **Volumeregelaar:**

Hiermee wordt de geluidsstrekte geregeld.

#### **Stoptoets:**

Korrektietoets bij foutieve ingave.

Een produkt van:

HABIMAT TELEFON AG  
CH-8024 Zürich,  
Zwitserland.